

# Kozijn detaillering

Door minimale dikte van het Van Ruysdael® glas past het in de originele sponningen.


Deze voorbeelden tonen twee mogelijkheden van plaatsing en de sponning afmeting in verhouding tot de dikte van het glas. Zorg er voor, dat in het geval van een renovatie of een identieke reconstructie de sponning aan deze afmetingen voldoet.

Voor plaatsing met een stopverfrand zijn de twee soorten mastiek Performance en Detail nodig. Een plaatsing met glaslatten vereist enkel de Performance.

Twijfel niet om advies in te winnen voor uw project.




## Afwerking met mastiek



- a 3-15 mm Detail
- b glasdikte
- c 2-4 mm Performance
- d  $\geq 3$  mm
- e 3 mm Performance
- a+b+c sponningdiepte
- e+d sponninghoogte

## Afwerking met glaslatten



- a afmeting glaslatten
- b glasdikte
- c 2-4 mm Performance
- d  $\geq 3$  mm
- e 3 mm Performance
- a+b+c sponningdiepte
- e+d sponninghoogte

